

ESM テーパーエンドミル

スタブ刃長



外径公差 0〜-0.03

h7

(mm)



2枚刃・ショート刃長



外径公差 0〜-0.03

h7

(mm)



片角公差：±5°



2ESMTT ○.○ × ○.○

粉末
ハイス

傾斜25°

商品コード	在庫	寸法 (mm)				
		外径	テーパ(傾)	刃長	全長	シャンク径
2ESMTT1×0.5	☐	1	30'	2.5	47	6
2ESMTT1×0.75	☐	1	45'	2.5	47	6
2ESMTT1×1	☐	1	1°	3.5	48	6
2ESMTT1×1.25	☐	1	1° 15'	3.5	48	6
2ESMTT1×1.5	☐	1	1° 30'	3.5	48	6
2ESMTT1×1.75	☐	1	1° 45'	3.5	48	6
2ESMTT1×2	☐	1	2°	4	48	6
2ESMTT1×2.25	☐	1	2° 15'	4	48	6
2ESMTT1×2.5	☐	1	2° 30'	4	48	6
2ESMTT1×2.75	☐	1	2° 45'	4	48	6
2ESMTT1×3	☐	1	3°	4	48	6
2ESMTT1.5×0.5	☐	1.5	30'	3	47	6
2ESMTT1.5×0.75	☐	1.5	45'	3	47	6
2ESMTT1.5×1	☐	1.5	1°	4	48	6
2ESMTT1.5×1.25	☐	1.5	1° 15'	4	48	6
2ESMTT1.5×1.5	☐	1.5	1° 30'	4	48	6
2ESMTT1.5×1.75	☐	1.5	1° 45'	4	48	6
2ESMTT1.5×2	☐	1.5	2°	5	49	6
2ESMTT1.5×2.25	☐	1.5	2° 15'	5	49	6
2ESMTT1.5×2.5	☐	1.5	2° 30'	5	49	6
2ESMTT1.5×2.75	☐	1.5	2° 45'	5	49	6
2ESMTT1.5×3	☐	1.5	3°	5	49	6
2ESMTT2×0.5	☐	2	30'	5	49	6
2ESMTT2×0.75	☐	2	45'	5	49	6
2ESMTT2×1	☐	2	1°	7	51	6
2ESMTT2×1.25	☐	2	1° 15'	7	51	6
2ESMTT2×1.5	☐	2	1° 30'	7	51	6
2ESMTT2×1.75	☐	2	1° 45'	7	51	6
2ESMTT2×2	☐	2	2°	9	53	6
2ESMTT2×2.25	☐	2	2° 15'	9	53	6
2ESMTT2×2.5	☐	2	2° 30'	9	53	6
2ESMTT2×2.75	☐	2	2° 45'	9	53	6
2ESMTT2×3	☐	2	3°	9	53	6
2ESMTT2.5×0.5	☐	2.5	30'	5	49	6
2ESMTT2.5×0.75	☐	2.5	45'	5	49	6
2ESMTT2.5×1	☐	2.5	1°	7	51	6
2ESMTT2.5×1.25	☐	2.5	1° 15'	7	51	6
2ESMTT2.5×1.5	☐	2.5	1° 30'	7	51	6
2ESMTT2.5×1.75	☐	2.5	1° 45'	7	51	6
2ESMTT2.5×2	☐	2.5	2°	9	53	6
2ESMTT2.5×2.25	☐	2.5	2° 15'	9	53	6
2ESMTT2.5×2.5	☐	2.5	2° 30'	9	53	6
2ESMTT2.5×2.75	☐	2.5	2° 45'	9	53	6
2ESMTT2.5×3	☐	2.5	3°	9	53	6
2ESMTT3×0.5	☐	3	30'	6	50	6
2ESMTT3×0.75	☐	3	45'	6	50	6
2ESMTT3×1	☐	3	1°	8	52	6
2ESMTT3×1.25	☐	3	1° 15'	8	52	6
2ESMTT3×1.5	☐	3	1° 30'	8	52	6
2ESMTT3×1.75	☐	3	1° 45'	8	52	6
2ESMTT3×2	☐	3	2°	11	55	6
2ESMTT3×2.25	☐	3	2° 15'	11	55	6
2ESMTT3×2.5	☐	3	2° 30'	11	55	6
2ESMTT3×2.75	☐	3	2° 45'	11	55	6
2ESMTT3×3	☐	3	3°	11	55	6
2ESMTT4×0.5	☐	4	30'	8	52	6
2ESMTT4×0.75	☐	4	45'	8	52	6

商品コード	在庫	寸法 (mm)				
		外径	テーパ(傾)	刃長	全長	シャンク径
2ESMTT4×1	☐	4	1°	11	55	6
2ESMTT4×1.25	☐	4	1° 15'	11	55	6
2ESMTT4×1.5	☐	4	1° 30'	11	55	6
2ESMTT4×1.75	☐	4	1° 45'	11	55	6
2ESMTT4×2	☐	4	2°	15	59	6
2ESMTT4×2.25	☐	4	2° 15'	15	59	6
2ESMTT4×2.5	☐	4	2° 30'	15	59	6
2ESMTT4×2.75	☐	4	2° 45'	15	59	6
2ESMTT4×3	☐	4	3°	15	59	6

2ESMTS ○.○ × ○.○

商品コード	在庫	寸法 (mm)					
		外径	テーパ(傾)	刃長	大端径	全長	シャンク径
2ESMTS2×0.5	☐	2	30'	10	2.17	54	6
2ESMTS2×0.75	☐	2	45'	10	2.26	54	6
2ESMTS2×1	☐	2	1°	13	2.45	57	6
2ESMTS2×1.25	☐	2	1° 15'	13	2.57	57	6
2ESMTS2×1.5	☐	2	1° 30'	13	2.68	57	6
2ESMTS2×1.75	☐	2	1° 45'	13	2.79	57	6
2ESMTS2×2	☐	2	2°	18	3.26	62	6
2ESMTS2×2.25	☐	2	2° 15'	18	3.41	62	6
2ESMTS2×2.5	☐	2	2° 30'	18	3.57	62	6
2ESMTS2×2.75	☐	2	2° 45'	18	3.73	62	6
2ESMTS2×3	☐	2	3°	18	3.89	62	6
2ESMTS2.5×0.5	☐	2.5	30'	10	2.67	54	6
2ESMTS2.5×0.75	☐	2.5	45'	10	2.76	54	6
2ESMTS2.5×1	☐	2.5	1°	13	2.95	57	6
2ESMTS2.5×1.25	☐	2.5	1° 15'	13	3.07	57	6
2ESMTS2.5×1.5	☐	2.5	1° 30'	13	3.18	57	6
2ESMTS2.5×1.75	☐	2.5	1° 45'	13	3.29	57	6
2ESMTS2.5×2	☐	2.5	2°	18	3.76	62	6
2ESMTS2.5×2.25	☐	2.5	2° 15'	18	3.91	62	6
2ESMTS2.5×2.5	☐	2.5	2° 30'	18	4.07	62	6
2ESMTS2.5×2.75	☐	2.5	2° 45'	18	4.23	62	6
2ESMTS2.5×3	☐	2.5	3°	18	4.39	62	6
2ESMTS2.5×4	☐	2.5	4°	18	5.02	62	6
2ESMTS2.5×5	☐	2.5	5°	18	5.65	62	6
2ESMTS2.5×7	☐	2.5	7°	24	8.39	74	10
2ESMTS2.5×10	☐	2.5	10°	24	10.96	81	12
2ESMTS3×0.5	☐	3	30'	10	3.17	54	6
2ESMTS3×0.75	☐	3	45'	10	3.26	54	6
2ESMTS3×1	☐	3	1°	13	3.45	57	6
2ESMTS3×1.25	☐	3	1° 15'	13	3.57	57	6
2ESMTS3×1.5	☐	3	1° 30'	13	3.68	57	6
2ESMTS3×1.75	☐	3	1° 45'	13	3.79	57	6
2ESMTS3×2	☐	3	2°	18	4.26	62	6
2ESMTS3×2.25	☐	3	2° 15'	18	4.41	62	6
2ESMTS3×2.5	☐	3	2° 30'	18	4.57	62	6
2ESMTS3×2.75	☐	3	2° 45'	18	4.73	62	6
2ESMTS3×3	☐	3	3°	18	4.89	62	6
2ESMTS3×4	☐	3	4°	18	5.52	62	6
2ESMTS3×5	☐	3	5°	18	6.15	62	8
2ESMTS3×7	☐	3	7°	24	8.89	74	10
2ESMTS3×10	☐	3	10°	24	11.46	81	12
2ESMTS4×0.5	☐	4	30'	12	4.21	56	6
2ESMTS4×0.75	☐	4	45'	12	4.31	56	6
2ESMTS4×1	☐	4	1°	16	4.56	60	6
2ESMTS4×1.25	☐	4	1° 15'	16	4.70	60	6
2ESMTS4×1.5	☐	4	1° 30'	16	4.84	60	6
2ESMTS4×1.75	☐	4	1° 45'	16	4.98	60	6
2ESMTS4×2	☐	4	2°	21	5.47	65	6
2ESMTS4×2.25	☐	4	2° 15'	21	5.65	65	6
2ESMTS4×2.5	☐	4	2° 30'	21	5.83	65	6
2ESMTS4×2.75	☐	4	2° 45'	21	6.02	65	8
2ESMTS4×3	☐	4	3°	21	6.20	65	8
2ESMTS4×4	☐	4	4°	21	6.94	65	8
2ESMTS4×5	☐	4	5°	21	7.67	65	8
2ESMTS4×7	☐	4	7°	28	10.88	85	12
2ESMTS4×10	☐	4	10°	28	13.87	85	12
2ESMTS5×0.5	☐	5	30'	14	5.74	58	6